

Kunststoffschlauch PUN-CM-12-SW

Teilenummer: 130818

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Ø | 12 mm |
| durchflussrelevanter Biegeradius | 70 mm |
| Innen-Ø | 8 mm |
| Min. Biegeradius | 30 mm |
| Schlaucheigenschaften | energiekettentauglich |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Oberflächenwiderstand | 0.01 MOhm...10 MOhm |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -35 °C...60 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0.08107 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |