

Dichtring OK-M7

Teilenummer: 130851

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	ISO 16030
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Handanzug bei RT	ja
Nenn-Anziehdrehmoment	3.35 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	0.1 g
Pneumatischer Anschluss	M7
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschläge	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen	NBR