

Axialbausatz EAMM-A-D32-57A-S1

Teilenummer: 1322181

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge | 52 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 8000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 5.87 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 6.5 Nm |
| Produktgewicht | 270 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D32 |
| Schnittstellencode Motor In | 57A |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |