

# Axialbausatz EAMM-A-D40-57A-S1

Teilenummer: 1322183

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	52 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	350 g
Schnittstellencode Aktuator	D40
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform