

# Cartridge QSPLKG14-6

Teilenummer: 132938

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Mini                                                              |
| Nennweite                                  | 3.3 mm                                                            |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | O-Ring                                                            |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                          |
| Bauform                                    | L-Form                                                            |
| Gebindegröße                               | 10                                                                |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                              |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Umgebungstemperatur                        | -5 °C...60 °C                                                     |
| Produktgewicht                             | 3.5 g                                                             |
| Befestigungsart                            | Befestigungsnadel                                                 |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Cartridge 14 mm                                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außen-Ø 6 mm                                         |
| Farbe Lösering                             | blau                                                              |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                      |
| Werkstoff Gehäuse                          | PA-verstärkt                                                      |
| Werkstoff Lösering                         | POM                                                               |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR                                                               |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                                      |