

Kunststoffschlauch PUN-H-2X0,4-NT

Teilenummer: 133038

FESTO



Datenblatt

| Merkm | Wert |
|--|--|
| Außen-Ø | 2 mm |
| durchflussrelevanter Biegeradius | 8 mm |
| Innen-Ø | 1.2 mm |
| Min. Biegeradius | 5 mm |
| Anwendungshinweis | TPE-U Ether basiert |
| Schlaucheigenschaften | energiekettentauglich |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Reinraumklasse | Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1 |
| Umgebungstemperatur | -35 °C...60 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0.0024 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss-Außen-Ø 2 mm |
| Farbe | natur |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |