

# T-Steckverbindung NPQP-T-Q8-E-FD-P10

Teilenummer: 133112

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Baugröße                           | Standard                                     |
| Nennweite                          | 6.2 mm                                       |
| Bauform                            | T-Form                                       |
| Gebindegröße                       | 10                                           |
| Konstruktiver Aufbau               | Push-Pull-Prinzip                            |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.95 bar...10 bar                           |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]       |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich                      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-Zone III                           |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation        |
| Umgebungstemperatur                | -20 °C...60 °C                               |
| Produktgewicht                     | 13 g                                         |
| Pneumatischer Anschluss 1          | für Schlauch Außen-Ø 8 mm                    |
| Pneumatischer Anschluss 2          | für Schlauch Außen-Ø 8 mm                    |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                 |
| Werkstoff Gehäuse                  | PP                                           |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment     | hochlegierter Stahl rostfrei                 |