

Y-Steckverbindung NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10

Teilenummer: 133126

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 6.5 mm |
| Bauform | Y-Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...0.45 MPa -0.95 bar...4.5 bar -13.775 psi...65.25 psi |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 16 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außen-Ø 10 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 8 mm |
| Farbe Lösering | transparent weiß |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PP |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |