

**Wellenzapfen**  
**EAMB-24-9-15X21-16X20**  
Teilenummer: 1344642

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                   | Wert                  |
|---------------------------|-----------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1     | 15 mm                 |
| Aufnahmedurchmesser 2     | 16 mm                 |
| Baugröße                  | 80                    |
| Nennlänge                 | 21 mm                 |
| Einbaulage                | beliebig              |
| Max. Drehzahl             | 8000 1/min            |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatur           | -25 °C...60 °C        |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 %              |
| Umgebungstemperatur       | -25 °C...60 °C        |
| Massenträgheitsmoment     | 3.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment  | 29 Nm                 |
| Produktgewicht            | 72 g                  |
| Werkstoff-Hinweis         | RoHS konform          |