

Spannhülse
EAMH-86-11-C27.3-P
Teilenummer: 1354101

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	10.1 kgmm ²
Produktgewicht	119 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform