

# Modulverbinder PAML-MK-90-HP3

Teilenummer: 1367005

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Baugröße                           | 90                                    |
| Nennweite DN                       | 36                                    |
| Baureihe                           | L                                     |
| Betriebsdruck                      | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar       |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung    |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                        |
| Lagertemperatur                    | -10 °C...60 °C                        |
| Mediumstemperatur                  | 5 °C...60 °C                          |
| Umgebungstemperatur                | 5 °C...60 °C                          |
| Produktgewicht                     | 150 g                                 |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                          |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR                                   |
| Werkstoff Modulverbinder           | Aluminium-Knetlegierung               |
| Werkstoff Schrauben                | Edelstahl                             |