

Stecknippel-Verschraubung CRCN-M5-PK-4

Teilenummer: 13968

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 2.5 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.95 bar...10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 2.58 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 6 mm |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Gewindedichtung | NBR hochlegierter Stahl rostfrei |