

Endplattenbausatz NEV-3DA/DB-NPT

Teilenummer: 13997

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	190 mm
Betriebsdruck	0 bar...16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1-11 1/2
Pneumatischer Anschluss 3	NPT1-11 1/2
Pneumatischer Anschluss 5	NPT1-11 1/2