

Verkettungsplatte NAV-1/4-NPT-1C

Teilenummer: 13998

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Breite	110 mm
Betriebsdruck	16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	NPT1/8-27
Anschluss Steuerluft 14	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 4	NPT1/4-18