

Steckdose MSSD-E

Teilenummer: 14098

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------|---|
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 8 g |
| Elektrischer Anschluss 1 | Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C |
| Elektrischer Anschluss 2 | Schraubklemme |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 V...300 V |
| Betriebsspannungsbereich AC | 0 V...250 V |
| Strombelastbarkeit bei 40 °C | 6 A |
| Kabelverschraubung | Pg7 |
| Kabeldurchmesser | 6 mm...8 mm |
| Anschlussquerschnitt | 0.75 mm ² |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -25 °C...90 °C |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |