

# Kupplung EAMC-67-62-24-24

Teilenummer: 1451407

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	24 mm
Aufnahmedurchmesser 2	24 mm
Baugröße	67
Nennlänge	62 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	280 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	143 Nm
Produktgewicht	436 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform