

Kupplung EAMC-20-30-6-10

Teilenummer: 1451964

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	6 mm
Aufnahmedurchmesser 2	10 mm
Baugröße	20
Nennlänge	30 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	9000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	1.06 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	2.3 Nm
Produktgewicht	20 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform