

Axialbausatz EAMM-A-R38-40G

Teilenummer: 1456623

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	37 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	3.2 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	4.4 Nm
Produktgewicht	330 g
Schnittstellencode Aktuator	R38
Schnittstellencode Motor In	40G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform