

Spannhülse EAMH-145-19-C34-P

Teilenummer: 1459342

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	145
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	38 kgmm ²
Produktgewicht	281 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform