

# Additionszähler PZA-A-B

Teilenummer: 14992

**FESTO**



## Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Konstruktiver Aufbau	mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Rückstellart	Handtaste oder pneumatisches Signal
Anzeige	6stellig
Abfalldruck Antrieb	0,2 ± 0,1 bar
Abfalldruck Rückstellung	0,15 ± 0,1 bar
Ansprechdruck Antrieb	0,6 ± 0,2 bar
Ansprechdruck Rückstellung	0,6 ± 0,2 bar
Betriebsdruck	2 bar...8 bar
Minimaler Rückschaltdruck	2 bar
Minimale Impulsdauer Antrieb	10 ms
Minimale Impulsdauer Rückstellung	180 ms
Minimale Pausendauer Antrieb	15 ms
Minimale Pausendauer Rückstellung	50 ms
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	155 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Gehäuse	ABS