


Führungseinheit FENG-40-400-KF

Teilenummer: 150291

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Hub	400 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Max. Kraft Fy	1000 N
Max. Kraft Fy statisch	1260 N
Max. Kraft Fz	1000 N
Max. Kraft Fz statisch	1260 N
Max. Moment Mx	44 Nm
Max. Moment Mx statisch	55 Nm
Max. Moment My	52 Nm
Max. Moment My statisch	65 Nm
Max. Moment Mz	52 Nm
Max. Moment Mz statisch	65 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	3650 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert