

Profilleiste
SLZS-40- -
Teilenummer: 150919

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	T-Nut für Näherungsschalter
Max. Profillänge	2800 mm
Einbaulage	beliebig
für Kolben-Ø	Ø40
Konstruktiver Aufbau	Sensorleiste
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Schraube
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl