

MSFW-110AC-EEX

Magnetspule

Datenblatt

Teile-Nr.: 151278

Seite:1

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur minimal	-5 °C
Umgebungstemperatur maximal	40 °C
Spannungsart	AC
Nenn-Wechselspannung	110
Nenn-Anzugsleistung (AC)	4,84/4,32
Frequenz (AC)	50/60
Einschaltdauer Magnet	100 %
Schutzart	IP65