

Kupplungsstecker KS1-CN-2

Teilenummer: 151996

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	1.5 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	44 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	47.7 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	0.4 g
Pneumatischer Anschluss 1	Schlauchtülle 2 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation	Messing, vernickelt