

# Linearantrieb DGO-1/2"- -P-A-B

Teilenummer: 15227

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Hub	0.04 in...157 in
Kolben-Ø	1/2"
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Führung	Gleitführung
Betriebsdruck	2 bar...7 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf	68 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	68 N
Pneumatischer Anschluss	10-32 UNF-2B