

Kunststoffschlauch PAN-4X0,75-SI

Teilenummer: 152697

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	4 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	18 mm
Innen-Ø	2.9 mm
Min. Biegeradius	12 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Zulassung	TÜV
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 °C...80 °C
Produktgewicht nach Länge	0.006 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 4 mm für Stecknippel-Innen-Ø 3 mm mit Überwurfmutter für Stecknippel-Innen-Ø 3 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A