

**Profilleiste**  
**SLMS-16- -**  
Teilenummer: 152744

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                            | Wert                                |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Bauform                            | T-Nut für Näherungsschalter         |
| Max. Profillänge                   | 2800 mm                             |
| Einbaulage                         | beliebig                            |
| für Kolben-Ø                       | Ø16                                 |
| Konstruktiver Aufbau               | Sensorleiste                        |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung  |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                      |
| Umgebungstemperatur                | -20 °C...60 °C                      |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung und Schraube  |
| Werkstoff Profil                   | Aluminium-Knetlegierung<br>eloxiert |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                        |
| Werkstoff Schrauben                | hochlegierter Stahl                 |