


Winkel-Verkettungsplatte NAVW-1/4-1-ISO

Teilenummer: 152789

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	ISO 5599-1
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Esteröl < 0,1mg/m³, nach ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...80 °C
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	320 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12/14	G1/8
Anschluss Steuerhilfsluft 12	G1/8
Anschluss Steuerhilfsluft 14	G1/8
Anschluss Steuerluft 12	G1/8
Anschluss Steuerluft 14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss