

Winkel-Verkettungsplatte NAVW-1/4-NPT-1

Teilenummer: 152792

FESTO



Datenblatt

Merkm	Wert
Breite	110 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Esteröl < 0,1mg/m ³ , nach ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...80 °C
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12/14	1/8 NPT
Anschluss Steuerhilfsluft 12	1/8 NPT
Anschluss Steuerhilfsluft 14	1/8 NPT
Anschluss Steuerluft 12	1/8 NPT
Anschluss Steuerluft 14	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 4	1/4 NPT
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss