

Winkel-Verkettungsplatte NAVW-3/8-NPT-2

Teilenummer: 152793

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	135 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Esteröl < 0,1mg/m³, nach ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...80 °C
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12/14	1/8 NPT
Anschluss Steuerhilfsluft 12	1/8 NPT
Anschluss Steuerhilfsluft 14	1/8 NPT
Anschluss Steuerluft 12	1/8 NPT
Anschluss Steuerluft 14	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 4	3/8 NPT
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss