

**Freilauf
FLSR-16-L**
Teilenummer: 15281

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Drehrichtung	Linkslauf
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.03 Nm
Produktgewicht	350 g
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Guss
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl
Werkstoff Welle	Einsatzstahl