

Kondensatablass WA-2

Teilenummer: 152810

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	mechanisch
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Handhilfsbetätigung	tastend
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	extern mechanisch vollautomatisch
Messgröße	Füllstand
Ventilfunktion	2/2 offen monostabil
Betriebsdruck	1.5 bar...14 bar
Betriebsmedium	Wasser
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Mediumstemperatur	0 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Produktgewicht	92 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Kondensatableitung	PK-4
Pneumatischer Anschluss	M9
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung