


# Blindstopfen QSC-8H

Teilenummer: 153269

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                                           |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                           |
| Bauform                                    | Blindstopfen                                                                       |
| Gebindegröße                               | 10                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                  |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                |
| Hinweis zum Betriebsdruck                  | Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C                                                |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser (flüssig, eisfrei)                |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich                                                            |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                               |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Reinraumklasse                             | Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1 |
| Umgebungstemperatur                        | -10 °C...80 °C                                                                     |
| Produktgewicht                             | 1 g                                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Steckhülse Ø 8 mm                                                                  |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT                                                                                |