

Rückschlagventil
HB-1/8-QS-6
Teilenummer: 153449

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 2	R1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	335 l/min
Betriebsdruck	-1 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	Messing, vernickelt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Min. Differenzdruck öffnen	0.1 bar
Min. Differenzdruck schließen	0.2 bar
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	11 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform