


Absperrventil HE-2-QS-10

Teilenummer: 153469

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	QS-10
Pneumatischer Anschluss 2	QS-10
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung Leitungseinbau wahlweise:
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	752.4 l/min
Nennweite	4.7 mm
Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	reversibel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Klasse 4 nach ISO 14644-1
Mediumstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	41 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR