

Kugelhahn QH-QS-4-1/8

Teilenummer: 153486

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	QS-4
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	235 l/min
Nennweite	2.5 mm
Betriebsdruck	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBTP
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip	weich
Konstruktiver Aufbau	Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	14 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform