

Schott-Steckverschraubung QSSF-1/8-1/4-U

Teilenummer: 153770

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	5.3 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Bauform	Schott
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment	8 Nm
Produktgewicht	28 g
Befestigungsart	Außensechskant 11/16
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde 1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 1/4"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	14 °F...140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei