

Schaltfahne DASI-Q11-35/40-A-SL

Teilenummer: 1548155

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	35 40
Bauform	für T-Nut
für Kolben-Ø	Ø35 Ø40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	8 g
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut mit Gewindestift mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt