

# Sensorhalter DASI-Q11-35-A-SR

Teilenummer: 1550870

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                           | 35                                                                          |
| Bauform                            | für T-Nut                                                                   |
| für Kolben-Ø                       | Ø35                                                                         |
| Konstruktiver Aufbau               | Sensorleiste                                                                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...60 °C                                                              |
| Produktgewicht                     | 62 g                                                                        |
| Befestigungsart                    | geklemmt in T-Nut<br>mit Durchgangsbohrung und Schraube<br>mit Nutensteinen |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                                |
| Werkstoff Schrauben                | Stahl<br>verzinkt                                                           |