

# Sensorhalter DASI-Q11-25-A-SR

Teilenummer: 1568451

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Bauform	für T-Nut
für Kolben-Ø	Ø25
Konstruktiver Aufbau	Sensorleiste
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	32 g
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut mit Durchgangsbohrung und Schraube mit Nutensteinen
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt