# Schwenkflansch
# SUA-12/16

Teilenummer: 157319

## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 12/16 |
| Einbaulage | beliebig |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...90 °C |
| Produktgewicht | 22 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Befestigung | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Bolzen | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Hülse | Federstahl |
| Werkstoff Lager | Kunststoff |
| Werkstoff Schrauben | Stahl, verzinkt |
| Werkstoff Sicherung | Federstahl |
| Werkstoff Welle | Stahl<br>mit Schutzüberzug |