

Schwenkflansch SUA-63

Teilenummer: 157325

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	63
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...90 °C
Produktgewicht	531 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Hülse	Federstahl
Werkstoff Lager	Kunststoff
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung	Federstahl
Werkstoff Welle	Stahl mit Schutzüberzug