


Kupplungsgehäuse EAMK-A-D80-77A

Teilenummer: 1593627

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	1200 g
Schnittstellencode Aktuator	D80
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	77A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform