


Druckregelventil

LR-1/8-G-7

Teilenummer: 159506
Auslaufprodukt

FESTO

ohne Manometer, für Fronttafeleinbau, Arbeitsdruck bis 7 bar.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Membranregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Vordruckkompensation mit Sekundärentlüftung
Druckanzeige	G1/8" vorbereitet
Betriebsdruck	1 ... 20 bar
Druckregelbereich	0,5 ... 7 bar
Max. Druckhysterese	0,2 bar
Normalnennndurchfluss	700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur	-10 ... 80 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Produktgewicht	320 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing