


Magnetventil MN1H-2-3/8-MS-NPT

Teilenummer: 161726

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Membranventil
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	3/8 NPT
Nennweite	13 mm
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Handhilfsbetätigung	mit Zubehör rastend tastend
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Medium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Rückstellart	pneumatische Feder
Steuerart	vorgesteuert
Mediumsdruck	0.5 bar...10 bar
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Schraube	1.4301
Produktgewicht	450 g
Schutzart	IP65