

Flanschbefestigung FZF-40

Teilenummer: 161815

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Produktgewicht	109 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt