

Schwenkflansch SZF-40

Teilenummer: 161822

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...90 °C
Produktgewicht	75 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager	Kunststoff
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt