

# Fußbefestigung CRHBN-20/25X1

Teilenummer: 161867

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                       | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                      | 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Einbaulage                                    | beliebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Produktgewicht                                | 94 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Werkstoff-Hinweis                             | RoHS konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Werkstoff Befestigung                         | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Werkstoff Mutter                              | hochlegierter Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |