

Anschlussplatte PAML-CP-186-HP3-G112

Teilenummer: 1629297

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	186
Nennweite DN	54
Baureihe	L
Betriebsdruck	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	5 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Produktgewicht	4500 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1 1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1 1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Schrauben	Edelstahl