# Anschlussplatte
# PAML-CP-186-HP3-G212

Teilenummer: 1629299

## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 186 |
| Nennweite DN | 54 |
| Baureihe | L |
| Betriebsdruck | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -10 °C...60 °C |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Mediumstemperatur | 5 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 4900 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G2 1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G2 1/2 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Schrauben | Edelstahl |